

Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250020 32/19
GTIN	4045197772121
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	PCBNR/L 3232P19
Duljina glave L ₁	35 mm
Veličina pločice	19 mm
Funkcionalna širina L ₄	27 mm
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Garnitura opruga	259044 7
Vijak koljenaste poluge	259018 13
Koljenasta poluga	259015 13
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Garnitura zatika za opruge	259047 5
Podložna pločica	259031 36
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga10-dijelni tip 7	259044 7
Podložna pločica tip 36	259031 36
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Koljenasta poluga tip 13	259015 13