

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250021 25/16
GTIN	4045197772138
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Podložna pločica	259031 35
Ukupna duljina L	150 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Funkcionalna širina L ₄	22 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Garnitura opruga	259044 6
Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L ₁	29 mm
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
ISO kod držača	PCBNR/L 2525M16
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Podložna pločica tip 35	259031 35