

**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250021 32/19
GTIN	4045197772152
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	170 mm
Veličina drške	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 13
Koljenasta poluga	259015 13
Veličina pločice	19 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Podložna pločica	259031 36
Garnitura zatika za opruge	259047 5
Garnitura opruga	259044 7
ISO kod držača	PCBNR/L 3232P19
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	27 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Set opruga 10-dijelni tip 7	259044 7
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Podložna pločica tip 36	259031 36