

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	170 mm
Podložna pločica	259031 35
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Garnitura opruga	259044 6
ISO kod držača	PCSNR/L 3232P16
Veličina drške	32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L ₁	34 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Podložna pločica tip 35	259031 35