

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250024 32/19
GTIN	4045197772183
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	19 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Veličina drške	32 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 5
Koljenasta poluga	259015 13
Vijak koljenaste poluge	259018 13
Podložna pločica	259031 36
Garnitura opruga	259044 7
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
ISO kod držača	PCSNR/L 3232P19
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Podložna pločica tip 36	259031 36
Set opruga10-dijelni tip 7	259044 7
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13