

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250025 25/16
GTIN	4045197772190
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	150 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
Podložna pločica	259031 35
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Garnitura opruga	259044 6
Koljenasta poluga	259015 12
Veličina drške	25 mm
ISO kod držača	PCSNR/L 2525M16
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Veličina pločice	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Podložna pločica tip 35	259031 35
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6