

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250025 32/16
GTIN	4045197772305
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	32 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Duljina glave L ₁	34 mm
Garnitura opruga	259044 6
Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	PCSNR/L 3232P16
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Ukupna duljina L	170 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Podložna pločica	259031 35
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 35	259031 35
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11