

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250025 32/19
GTIN	4045197772312
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 13
Ukupna duljina L	170 mm
ISO kod držača	PCSNR/L 3232P19
Veličina pločice	19 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1906..
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 5
Podložna pločica	259031 36
Duljina glave L ₁	40 mm
Veličina drške	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 13
Garnitura opruga	259044 7
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 36	259031 36
Vijak koljenaste poluge tip 13	259018 13
Koljenasta poluga tip 13	259015 13
Set opruga10-dijelni tip 7	259044 7