

**Garant**
**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 8/06mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260004 8/06
GTIN	4045197772473
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Veličina pločice	6 mm
Veličina drške	8 mm
ISO kod držača	SCRCR/L 0808D06
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	9 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500