

Garant
Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 10/06mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Funkcionalna širina L ₄	11 mm
Duljina glave L ₁	10 mm
Ukupna duljina L	70 mm
ISO kod držača	SCRCL/L 1010E06
Veličina pločice	6 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500