

**Garant**
**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 12/09mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260004 12/09
GTIN	4045197772497
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Veličina drške	12 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Veličina pločice	9 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	13 mm
ISO kod držača	SCRCL/L 1212F09
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

**Pribor**

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500