

Garant**Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	SCRCR/L 1616H09
Funkcionalna širina L ₄	17 mm
Duljina glave L ₁	15 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Vijak za podlošku	269013 2
Podložna pločica	269005 1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina drške	16 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 1	269005 1
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500