

**Garant****Držać za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	22 mm
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Veličina pločice	9 mm
Podložna pločica	269005 1
Duljina glave L <sub>1</sub>	18 mm
ISO kod držača	SCRCR/L 2020K09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Vijak za podlošku	269013 2
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Podložna pločica tip 1	269005 1
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500