

**Garant****Držac za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Vijak za podlošku	269013 5
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	22 mm
Veličina pločice	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
ISO kod držača	SCRCR/L 2020K12
Podložna pločica	269005 6
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 16
Duljina glave L <sub>1</sub>	20 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Podložna pločica tip 6	269005 6
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 16	269028 16
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500