

Garant**Držać za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260004 25/12
GTIN	4045197772541
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	25 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 16
Veličina pločice	12 mm
Funkcionalna širina L ₄	27 mm
ISO kod držača	SCRCR/L 2525M12
Ukupna duljina L	150 mm
Podložna pločica	269005 6
Duljina glave L ₁	20 mm
Vijak za podlošku	269013 5
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 16	269028 16
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Podložna pločica tip 6	269005 6
Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500