

Garant**Držac za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 8/06mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260005 8/06
GTIN	4045197772558
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
Funkcionalna širina L ₄	9 mm
Veličina pločice	6 mm
Veličina drške	8 mm
Duljina glave L ₁	10 mm
ISO kod držača	SCRCR/L 0808D06
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 22
Ukupna duljina L	60 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22

269028 22

Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500