

**Garant****Držać za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 12/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	13 mm
Veličina drške	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 8
Ukupna duljina L	80 mm
Veličina pločice	9 mm
ISO kod držača	SCRCL/L 1212F09
Duljina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držać

---

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500