

**Garant****Držac za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Vijak za podlošku	269013 2
ISO kod držača	SCRCR/L 1616H09
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Podložna pločica	269005 1
Ukupna duljina L	100 mm
Veličina pločice	9 mm
Veličina drške	16 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	15 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 1	269005 1
Vijak za podložnu pločicu tip 2	269013 2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 22	269028 22
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500