

Garant**Držać za tokarenje, lijevo, veličina drške / pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Veličina drške	25 mm
ISO kod držača	SCRCLR/L 2525M12
Podložna pločica	269005 6
Duljina glave L ₁	20 mm
Funkcionalna širina L ₄	27 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Vijak za podlošku	269013 5
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 16	269028 16
Podložna pločica tip 6	269005 6
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Vijak za podložnu pločicu tip 5	269013 5
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500