

**Digitalno pomično mjerilo ABS, mjerno područje: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412821 100
GTIN	4045197771780
Razred artikla	42A

**Opis****Izvedba:**

Veliki digitalni zaslon izrazitog kontrasta. Mjerne površine su precizno lepane. Inkrementalni mjerni sustav bez apsolutne mjerne skale.

**Dio isporuke:**

Uključena baterija br. 081560 vel. LR44.

**Tehnički opis**

Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Materijal kućišta	Metal
Standard	ISO 13385
Mjerno područje	0 - 100 mm
Duljina kraka	30 mm
Očitavanje	mm / inča
Postojeći dubinomjer	da
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1

Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	$\pm 0,02$ mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Vijak za držač dubinomjera	412230
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije LR44	081560 LR44