

Garant**Okretna radna stolica, umjetna koža, s klizačem i prstenom za noge, visoka****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	965036
GTIN	4045197772657
Razred artikla	91Z

Opis**Izvedba:**

Ergonomske okretna radna stolice sa Synchron tehnologijom. Mekana površina od umjetne kože lako se održava i pere. S narančastim dvostrukim šavom. Aluminijsko podnožje s pet krakova. Sjedalo (ŠirinaxDubina): 470x450 mm.
Visina naslona: 600 mm.
Raspon podešavanja naslona: 60 mm.
Podešavanje dubine sjedala: 40 mm. Nosivost: 120 kg.

Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokom i uskom naslonu.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Ergonomski funkcionalan dizajn.
- Lumbalna potpora.
- Synchron tehnologija.
- Sloboda kretanja ruku zahvaljujući visokim i uskim naslonima.
- Aluminijsko podnožje s pet krakova.

Standard:

DIN 68877

Tehnički opis

Podešavanje sa stalim kontaktom	da
---------------------------------	----

Moguća prilagodba para naslona za ruke	da
Standard	DIN 68877
Nosivost	120 kg
Sinkronizirana mehanika	da
Raspon podešavanja naslona	60 mm
Izvedba križnog postolja	Klizni mehanizam s nožnim prstenom
Materijal sjedala	Umjetna koža
Materijal križnog postolja	Aluminij matiran prevučen prahom
Širina sjedala	470 mm
Dubina sjedala	450 mm
Visina naslona	600 mm
Izvedba postolja	5-kračno podnožje
Potpورا za lordozu	da
Vrsta podešavanja po visini	Poluga s visinskim podešavanjem
Područje podešavanja dubine sjedala	40 mm
Izvedba kotačića	meki kotačići s teretnim kočnicama za teške podloge
Boja materijala sjedala	crna
Izvedba podešavanja po visini	Plinska opruga
Izvedba	visoka visina sjedenja
Nosivost stolice	120 kg
Područje podešavanja visine	640 - 890 mm
Vrsta proizvoda	Radna okretna stolica

Pribor

Klizno podnožje(1 set = 5 komada)	962518
Par višenamjenskih naslona za ruke za GARANT okretnu radnu stolicu Tip	965047