

**Garant**
**eco držač za tokarenje, vanjski, desno, veličina drške / pločice: 16/11mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261102 16/11
GTIN	4045197771865
Razred artikla	21U

**Opis**
**Izvedba:**

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem.

**Napomena:**

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 319000 – 319886.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: SVJBR/L 1616X11

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VB.. 1103..

Funkcionalna širina L<sub>4</sub>: 20 mm

Duljina glave L<sub>1</sub>: 34 mm

Ukupna duljina L: 81 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 269023 1

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	81 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 1
Duljina glave L <sub>1</sub>	34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1103..

Veličina drške	16 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	20 mm
Veličina pločice	11 mm
ISO kod držača	SVJBR/L 1616X11
Seriya	Eco
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

## Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8