

Garant**eco držač za tokarenje, vanjski, desno, veličina drške / pločice: 25/16mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	261102 25/16
GTIN	4045197771896
Razred artikla	21U

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 319000 – 319886.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: SVJBR/L 2525X16

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VB.. 1604..

Funkcionalna širina L₄: 32 mm

Duljina glave L₁: 40 mm

Ukupna duljina L: 111,5 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 269023 3

Tehnički opis

Vijak za podlošku	269013 1
ISO kod držača	SVJBR/L 2525X16
Duljina glave L ₁	40 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3

Ukupna duljina L	111,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Podložna pločica	259033 5
Veličina drške	25 mm
Veličina pločice	16 mm
Seriya	Eco
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15