

Garant**eco držač za tokarenje, vanjski, desno, veličina drške / pločice: 20/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261102 20/16
GTIN	4045197771889
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT eco-System prihvatima br. 319000 – 319886.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: SVJBR/L 2020X16

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VB.. 1604..

Funkcionalna širina L₄: 25 mm

Duljina glave L₁: 40 mm

Ukupna duljina L: 99 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 269023 3

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VB.. 1604..
Ukupna duljina L	99 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina pločice	16 mm

Podložna pločica	259033 5
Veličina drške	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Vijak za podlošku	269013 1
Duljina glave L ₁	40 mm
ISO kod držača	SVJBR/L 2020X16
Serija	Eco
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500