

**Fleksibilna dijamantna turpija, granulacija: D76 μ m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	529120 D76
GTIN	4007220004920
Razred artikla	53B

Opis**Izvedba:**

Vrlo tanki plastični nosač, **s jedne** strane opremljen s dijamantnom brusnom jezgrom. Visina kod savijanja 0,5 mm.

Upotreba:

Idealno za fino brušenje na konkavnim i konveksnim površinama ili u uskim prorezima. **Maks. fleksibilnost**, maksimalan radijus savijanja 15 mm.

Tehnički opis

Granulacija	D76
Stupanj finoće	fino
Mjera/dimenzija	14×165 mm
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
širina	14 mm
Visina	0,5 mm
Duljina	165 mm
maksimalni radijus savijanja	15 mm
Vrsta proizvoda	Dijamantna turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		