




Garnitura dijamanitnih preciznih turpija, 5-dijelna, 150 mm, granulacija: D126µm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529660 D126
GTIN	4007220355381
Razred artikla	53B

Opis

Izvedba:

Oblik sličan br. 528050, ali na oba kraja prevučeno dijamanitnim prahom s jednolikom granulacijom.

Upotreba:

Za preciznu naknadnu obradu alata za oblikovanje od **kaljenog čelika** ili **tvrdog metala**. Turpijati s **malim** pritiskom.

Dio isporuke:

U plastičnoj kutiji.

5-djelna, po 1 turpija oblika 1; 4; 5; 6; 12.

Tehnički opis

Broj pojedinačnih turpija	5
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Granulacija	D126
Ukupna duljina	150 mm
Vrsta proizvoda	Žljebasta turpija

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	uvjetno pogodno		