


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka s drškom INOX komplet 0,20 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:  
70X16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Kvalitete valovite posebne žice, Ø drške 6 mm.

Svi dijelovi od nehrđajućeg čelika.

**Upotreba:**

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu.

Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

**Tehnički opis**

Duljina obruba H <sub>1</sub>	19 mm
Ø četke D <sub>1</sub>	70 mm
Debljina svornjaka	0,2 mm
maksimalan broj okretaja	15000 min <sup>-1</sup>
Širina završetka L <sub>1</sub>	18 mm

Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Vrsta proizvoda	Okrugla četka