


**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka s drškom INOX komplet 0,20 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:  
50X15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Kvalitete valovite posebne žice, Ø drške 6 mm.

Svi dijelovi od nehrđajućeg čelika.

**Upotreba:**

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu.

Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Za skidanje korodiranih slojeva, taloga, čišćenje.

**Tehnički opis**

maksimalan broj okretaja	15000 min <sup>-1</sup>
Ø četke D <sub>1</sub>	50 mm
Duljina obruba H <sub>1</sub>	12 mm
Debljina svornjaka	0,2 mm
Širina završetka L <sub>1</sub>	15 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm

Vrsta proizvoda

Okrugla četka