

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka u obliku kista s pletenom žicom INOX žica, Četka Ø D1×debljina četke:  
6X0,35mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574900 6X0,35
GTIN	4017359208908
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Glatka, **spletana** žica, prešana u čeličnom tijelu, **Ø drške 6 mm**, ravnomjerna gustoća čekinja, iznimno otporna na trošenje.

INOX-kvaliteta žice 1.4401 (AISI 316). Tijela nosača s presvlakom od plastike za obradu plemenitog čelika.

**Upotreba:**

Za skidanje srha, boje i za sve srednje teške do teške radove četkanja. Četka u obliku kista s jednim vrhom za precizan rad.

**Tehnički opis**

Debljina svornjaka	0,35 mm
maksimalan broj okretaja	4500 min <sup>-1</sup>
Broj tučaka	1
Duljina obruba H <sub>1</sub>	25 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Materijal opreme	INOX žica
Upuštanje	Lijevo spleteno
Vrsta proizvoda	Četka u obliku kista

