



Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 13-dijelni



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 637945 |
| GTIN | 4013288182159 |
| Razred artikla | 63F |

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; **Nasadni ključevi** prema DIN 3124.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Nastavci nasadnih ključeva s **funkcijom pridržavanja** i nazubljenjem sa stražnje strane za bolji prihvat kod rukovanja.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom /matice s navojem M5 – M12.

Sadržaj:

Račna s preklopnom polugom i produžetkom br. 640385.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 10 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Produžetak s brzookretnim tuljkom: 1 kom. 250 mm

Račna: 1 kom. br. 640385 s preklopnom polugom i produžetkom od 341 mm

Pohrana u: Tekstilna torba sa zatvaračem

Visina: 73 mm

Izlazni Četverokut: 1/2 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-19 mm

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ |
| Dimenzije širine ključa | metrički |

| | |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Broj dijelova | 13 |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-19 mm |
| Oznaka proizvođača | 8006 SC 1 |
| Pakiranje | Tekstilna torba, sa čičkom |
| Duljina | 325 mm |
| širina | 148 mm |
| Visina | 73 mm |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |