

*intercable***Velika kliješta za krimpanje, tip: 120****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	729970 120
GTIN	8014212199263
Razred artikla	76C

Opis**Izvedba:**

Čvrsta glava sa zglobom i ugrađenim okretnim valjčićima. Cjevaste ručice s plastičnim ručkama. Dodjela presjeka vidljiva na profilnim pločama.

S inovativnim i-Pritiskanjem, pogodno za više-žičane, kompresirane i fino-žičane kablove. Kroz i-Pritiskanje se postižu zatezne vrijednosti puno veće od normalnih potreba.

Upotreba:

Za neizolirane **cjevaste kabela spojnice i spojnice cijevi (normalna izvedba)**.

Napomena:

Ne odgovara za spojnicu prema DIN i za francusku CNF-kabelsku spojnicu.

Kliješta za krimpanje za DIN i francuske CNF-kabela spojnice isporučiva su na upit.

Tehnički opis

Težina	3,7 kg
ukupna duljina	535 mm
za presjek vodova	10 - 120 mm ²
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje

Pribor

Garnitura zamjenskih steznih čeljusti tip 120

729975 120