

*intercable***Velika kliješta za krimpanje, tip: 50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	729970 50
GTIN	8014212198730
Razred artikla	76C

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta glava sa zglobovima i ugrađenim okretnim valjčićima. Cjevaste ručice s plastičnim ručkama. Dodjela presjeka vidljiva na profilnim pločama.

S inovativnim i-Pritiskanjem, pogodno za više-žičane, kompresirane i fino-žičane kablove. Kroz i-Pritiskanje se postižu zatezne vrijednosti puno veće od normalnih potreba.

**Upotreba:**

Za neizolirane **cjevaste kablanske spojnice i spojnice cijevi (normalna izvedba).**

**Napomena:**

Ne odgovara za spojnicu prema DIN i za francusku CNF-kablansku spojnicu.

Kliješta za krimpanje za DIN i francuske CNF-kablanske spojnice isporučiva su na upit.

**Tehnički opis**

Težina	1,5 kg
ukupna duljina	380 mm
za presjek vodova	6 - 50 mm <sup>2</sup>
Vrsta proizvoda	Kliješta za krimpanje

**Pribor**

Garnitura zamjenskih steznih čeljusti tip 50

729975 50