



NC visokotlačna stega, tip: 130



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360535 130
GTIN	4045197772947
Razred artikla	32P

Opis

Izvedba:

Robusno osnovno tijelo od nodularnog lijeva, vodilice i osnovna površina kaljena i brušena. U potpunosti oklopljeno vreteno, prostor oko vretena zatvoren pokrovom. Maksimalna sila stezanja može se reproducirati pomoću integriranog fiksnog graničnika.

- **Ravnina osnovnog tijela $\leq 0,01$ mm.**
- **S mehaničkim multiplikatorom sile, moguć predodabir sile stezanja u 5 stupnjeva.**
- **Bočne rupe s navojima za graničnik obratka.**

Upotreba:

Stega za obradne centre s raznolikom primjenom.

Dio isporuke:

Uključuje 2 stupnjevane čeljusti, 1 ručku SW 14, 1 6-kutni ključ i 4 stezne vilice.

Napomena:

Dimenzije za poravnanje nisu kompatibilne s drugim proizvodima.

Tehnički opis

t	79 mm
Stezni raspon d	66 - 315 mm
Težina	40 kg
r	111 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	NC-HOLEX

List s podacima

Područje stezanja b	0 - 256 mm
Uzdužni utor l H7	20 mm
Duljina osnovnog tijela a	410 mm
Maksimalna sila stezanja do	50 kN
Poprečni utor n H7	20 mm
Visina osnovnog tijela c	95 mm
Visina čeljusti h	52 mm
m	139 mm
Ukupna duljina	516 mm
Širina osnovnog tijela B	131 mm
Serija	NC
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/360535-130>