



## Držac za rovašenje univerzalni, veličina drške: 25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290210 25
GTIN	4030741396724
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

**Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.**

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Brzo podešavanja alata putem postavnog navoja.

#### Prednost:

- **Malo vibracija.**
- **Skala za podešavanje i sinkrona osovina za podešavanje služi za podešavanje  $\emptyset$  obratka.**
- **Skraćeno vrijeme montaže te time manji troškovi po komadu.**
- **Korekcija slobodnog kuta ozubljenih kotačića.**
- **Povećana otpornost zbog specijalno kaljene površine.**
- **Za velike brzine rezanja i posmaka.**

### Tehnički opis

Visina drške	20 mm
Radno područje	10 - 250 mm
Širina drške	25 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak	299920 1
za $\emptyset$ provrta nazubljenog kotačića $d_2$	8 mm
za $\emptyset$ nazubljenog kotačića $d_1$	25 mm

za širinu nazubljenog kotačića b	6 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RGE30° 2×AA
za profil nazubljenog kotačića	RGE45° BL/BR15°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

---

## Pribor

Set zamjenskih dijelova (3-dijelni), HM čahura, pločica, vijak tip 1	299920 1
--	----------