



Bočno namjestivi ključ, ukupna duljina: 205 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	813940 205
GTIN	7314150191222
Razred artikla	83F

Opis

Izvedba:

S ergonomskom drškom od termoplastičnom elastomera. Postavljanje čeljusti 15°. Preciznost pri kaljenju, sa zaštitom od hrđe i kromiran. Mjerna skala s lijeve strane u mm.

Standard:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

maksimalna širina ključa: 27 mm

ukupna duljina: 8 col

Tehnički opis

ukupna duljina	205 mm
ukupna duljina	8 col
maksimalna širina ključa	27 mm
Težina	300 g
Standard	UNE 16532
Standard	ISO 6787
Standard	ASME B107.8M-2003
Položaj širine ključa	15 stupanj
Postupak izrade	precizno kaljeno i zaštićeno od hrđanja
Materijal	Visokoučinkovita legura čelika

Površina	kromirano
bez iskrenja	ne
Okretne čeljusti	ne
Skaliranje	da
Funkcija račne	ne
Navlaka za dršku	da