



Držac za rovašenje univerzalni, veličina drške: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290200 20
GTIN	4030741639036
Razred artikla	29H

Opis

Izvedba:

Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Brzo podešavanja alata putem postavnog navoja.

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta. Kontakt u 3 točke za točno aksijalno pozicioniranje. Radijalni i aksijalni osigurač za optimalno vođenje alata.

Tehnički opis

Visina drške	20 mm
HM kutija, pokrovna pločica, vijak	299920 1
za \varnothing provrta nazubljenog kotačića d_2	8 mm
za širinu nazubljenog kotačića b	6 mm
Širina drške	20 mm
za \varnothing nazubljenog kotačića d_1	25 mm
Radno područje	10 - 300 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BR30°
za profil nazubljenog kotačića	RBL30° 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BL30°

za profil nazubljenog kotačića	RBR30° 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RBR45° 1×BL15°
za profil nazubljenog kotačića	RBL45° 1×BR15°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljanje

Pribor

Set zamjenskih dijelova (3-dijelni), HM čahura, pločica, vijak tip 1	299920 1
--	----------