



## Držač za rovašenje univerzalni, veličina drške: 25mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	290200 25
GTIN	4030741556814
Razred artikla	29H

### Opis

#### Izvedba:

#### Modularna izvedba: univerzalno primjenjivo kao desna i lijeva izvedba.

HM zatik za veću otpornost na trošenje.

Brzo podešavanje alata putem postavnog navoja.

Vijak za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta. Kontakt u 3 točke za točno aksijalno pozicioniranje. Radijalni i aksijalni osigurač za optimalno vođenje alata.

### Tehnički opis

HM kutija, pokrovnna pločica, vijak	299920 1
za širinu nazubljenog kotačića b	6 mm
Širina drške	25 mm
za $\varnothing$ nazubljenog kotačića $d_1$	25 mm
Radno područje	10 - 300 mm
za $\varnothing$ provrta nazubljenog kotačića $d_2$	8 mm
Visina drške	20 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BR30°
za profil nazubljenog kotačića	RBL30° 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RAA 1×BL30°

za profil nazubljenog kotačića	RBR30° 1×AA
za profil nazubljenog kotačića	RBR45° 1×BL15°
za profil nazubljenog kotačića	RBL45° 1×BR15°
Vrsta proizvoda	Alat za nazubljivanje

---

## Pribor

Set zamjenskih dijelova (3-dijelni), HM čahura, pločica, vijak tip 1	299920 1
--	----------