

Garant**Rotirajući šiljak za tokarenje s izmjenjivim vrhovima, Morse konus: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	321335 4
GTIN	4045197774491
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- Sav alat u potpunosti kaljen i poliran.
- Sa izmjenjivim ulošcima.
- Tijelo i šiljak kovani u ljevačkom kalupu te kaljeni.
- Precizni valjni ležajevi osiguravaju visoku koncentričnost.
- Specijalno brtvljenje sprječava prodor prljavštine i rashladne tekućine.
- Bez potrebe održavanja zbog trajnog podmazivanja.

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Sa 6 različitih šiljaka prikladnih specijalno za pojedinačnu izradu najrazličitijih obradaka.

Dio isporuke:

1 tijelo šiljka br. 320659, je 1 x kopirni vrh šiljka 60° / 30°, mali šiljak 60°, veliki šiljak 60°, konus 60°, unutarnji konus 60°, vrh šiljka 60°.

Uključuje kutiju s pjenastom spužvom.

Dodatni pribor:

Izmjenjivi umetci br. 320625 – 320631.
Ø kućišta D: 76 mm
maksimalna pogreška rotacije: 0,007 mm
maksimalan broj okretaja: 3200 min⁻¹
za težinu obratka: 300 kg
Duljina 1: 58 mm
L₂: 13 mm

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	3200 min ⁻¹
Duljina 1	58 mm
L ₂	13 mm
Vanjski Ø D ₁	18 mm
odgovaraju kodu boja	K18
Morse konus	MK4
za težinu obratka	300 kg
Ø kućišta D	76 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,007 mm
Ø drške D ₂	32 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice