

Garant**Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320627 1
GTIN	4045197774040
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

Odgovara :

Šiljak za tokarilice br. 320659 vel. 3, br. 321265 vel. 4, br. 321335 vel. 3.

odgovaraju kodu boja: K14

Vanjski Ø D: 18 mm

Mali Ø vrha d₁: 8 mm

Ø drške d: 14 mm

Korisna duljina L₁: 35 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Kut vrha: 30 stupanj

Tehnički opis

Ø drške d	14 mm
Korisna duljina L ₁	35 mm

Kut vrha	60 stupanj
Kut vrha	30 stupanj
Vanjski \varnothing D	18 mm
Mali \varnothing vrha d_1	8 mm
Širina ključa	14 mm
odgovaraju kodu boja	K14
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice