

Garant**Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 2****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 320627 2 |
| GTIN | 4045197774057 |
| Razred artikla | 31Z |

Opis**Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

Odgovara :

Šiljak za tokarilice br. 320659 vel. 3, br. 321265 vel. 4, br. 321335 vel. 3.

odgovaraju kodu boja: K14

Vanjski Ø D: 16 mm

Ø drške d: 14 mm

Korisna duljina L₁: 21 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Širina ključa: 14 mm

Tehnički opis

| | |
|-----------|------------|
| Ø drške d | 14 mm |
| Kut vrha | 60 stupanj |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Vanjski Ø D | 16 mm |
| Korisna duljina L ₁ | 21 mm |
| Širina ključa | 14 mm |
| odgovaraju kodu boja | K14 |
| Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |