

**Garant****Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320627 4
GTIN	4045197774071
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

**Odgovara :**

Šiljak za tokarilice br. 320659 vel. 3, br. 321265 vel. 4, br. 321335 vel. 3.

odgovaraju kodu boja: K14

Vanjski Ø D: 44 mm

Mali Ø vrha d<sub>1</sub>: 24 mm

Ø drške d: 14 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 28 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Širina ključa: 19 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	44 mm
Mali Ø vrha d <sub>1</sub>	24 mm

Ø drške d	14 mm
Kut vrha	60 stupanj
Korisna duljina L <sub>1</sub>	28 mm
Širina ključa	19 mm
odgovaraju kodu boja	K14
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice