

Garant**Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320629 1
GTIN	4045197774606
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

Odgovara :

Šiljak za tokarilice br. 320617 vel. 32, 40, 50/3; br. 320659 vel. 4; br. 321265 vel. 5; br. 321335 vel. 4. odgovaraju kodu boja: K18

Vanjski Ø D: 22 mm

Mali Ø vrha d₁: 8 mm

Ø drške d: 18 mm

Korisna duljina L₁: 43 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Kut vrha: 30 stupanj

Tehnički opis

Vanjski Ø D	22 mm
Ø drške d	18 mm

Korisna duljina L ₁	43 mm
Mali Ø vrha d ₁	8 mm
Kut vrha	60 stupanj
Kut vrha	30 stupanj
Širina ključa	19 mm
odgovaraju kodu boja	K18
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice