

**Garant****Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320629 2
GTIN	4045197774613
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

**Odgovara :**

Šiljak za tokarilice br. 320617 vel. 32, 40, 50/3; br. 320659 vel. 4; br. 321265 vel. 5; br. 321335 vel. 4. odgovaraju kodu boja: K18

Vanjski Ø D: 22 mm

Ø drške d: 18 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 27 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Širina ključa: 19 mm

**Tehnički opis**

Kut vrha	60 stupanj
Ø drške d	18 mm

Vanjski Ø D	22 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	27 mm
Širina ključa	19 mm
odgovaraju kodu boja	K18
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice