

Garant**Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320629 3
GTIN	4045197774620
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

Odgovara :

Šiljak za tokarilice br. 320617 vel. 32, 40, 50/3; br. 320659 vel. 4; br. 321265 vel. 5; br. 321335 vel. 4. odgovaraju kodu boja: K18

Vanjski Ø D: 32 mm

Ø drške d: 18 mm

Korisna duljina L₁: 40 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Širina ključa: 27 mm

Tehnički opis

Korisna duljina L ₁	40 mm
Kut vrha	60 stupanj

Ø drške d	18 mm
Vanjski Ø D	32 mm
Širina ključa	27 mm
odgovaraju kodu boja	K18
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice