

**Garant****Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320631 1
GTIN	4045197774668
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

**Odgovara :**

Šiljak za tokarilice br. 320659 vel. 5, br. 321335 vel. 5.

odgovaraju kodu boja: K24

Vanjski Ø D: 28 mm

Mali Ø vrha d<sub>1</sub>: 10 mm

Ø drške d: 24 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 52 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Kut vrha: 30 stupanj

**Tehnički opis**

Ø drške d	24 mm
Kut vrha	60 stupanj

Kut vrha	30 stupanj
Mali Ø vrha d <sub>1</sub>	10 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	52 mm
Širina ključa	24 mm
odgovaraju kodu boja	K24
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice