

Garant**Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320631 2
GTIN	4045197774675
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

Odgovara :

Šiljak za tokarilice br. 320659 vel. 5, br. 321335 vel. 5.

odgovaraju kodu boja: K24

Vanjski Ø D: 28 mm

Ø drške d: 24 mm

Korisna duljina L₁: 34 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Širina ključa: 24 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D	28 mm
Korisna duljina L ₁	34 mm

Kut vrha	60 stupanj
Ø drške d	24 mm
Širina ključa	24 mm
odgovaraju kodu boja	K24
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice