

Garant**Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320631 4
GTIN	4045197774699
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

Odgovara :

Šiljak za tokarilice br. 320659 vel. 5, br. 321335 vel. 5.

odgovaraju kodu boja: K24

Vanjski Ø D: 68 mm

Mali Ø vrha d₁: 36 mm

Ø drške d: 24 mm

Korisna duljina L₁: 41 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Širina ključa: 27 mm

Tehnički opis

Ø drške d	24 mm
Vanjski Ø D	68 mm

Mali Ø vrha d ₁	36 mm
Kut vrha	60 stupanj
Korisna duljina L ₁	41 mm
Širina ključa	27 mm
odgovaraju kodu boja	K24
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice