

Garant**Rotirajući konus za centriranje, tup, najveći Ø / morse konus: 80/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	323000 80/3
GTIN	4045197774736
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Stožac je s prednje strane tup.**
- **Posebno čvrsta konstrukcija s povećanim i jakim ležajem.**
- **Ležaj je opremljen posebnim mazivom i ne zahtjeva održavanje.**
- **Centrirajući konus te drška konusa su od kvalitetnog materijala, potpuno kaljeni i fino brušeni.**

Opis:

Vrhovi za centriranje uglavnom se koriste na tokarilicama kako bi podržali duge i tanke praznine, jer jer bi kod ovih obradaka u suprotnom postojao rizik od savijanja ili prevrtanje kao rezultat stvaranja sila.

Vrha za centriranje pričvršćen je Morseovim konusom. Obradak je stegnut u steznu glavu i vrhom za centriranje se uodi skošenje. Nakon ponovnog stezanja upušta se vrh za centriranje.

Upotreba:

Za obradu **šupljih tijela, cijevi** itd. Osobito prikladan za tešku strojnu obradu gdje postoji zahtjev za visokom preciznošću.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	3500 min ⁻¹
Najmanji Ø	30 mm
maksimalna pogreška rotacije	0,005 mm

Morse konus	3
za težinu obratka kod D	450 kg
za težinu obratka kod D1	250 kg
Kut konusa a	60 stupanj
Duljina glave L	86 mm
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice