

HOLEX**Snažna čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom,
Stezni raspon: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861320 300
GTIN	4045197775054
Razred artikla	82C

Opis**Izvedba:**

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano. Rotacija do 30°.

Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca 22000 N.**

Tehnički opis

Stezni raspon	300 mm
Istovar	175 mm
Težina	5,5 kg

Presjek vodilice	40×20 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

Pribor

Tlačni umetak tip GSV	861121 GSV
Tlačni umetak tip GSP	861121 GSP