

**Pritezač ploča, Stezni raspon: 55 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861620 55
GTIN	4008158027050
Razred artikla	83K

**Opis****Izvedba:**

Ručne vakuumske pumpe za maksimalnu usisnu snagu i maksimalnu vodoravnu silu stezanja. Visinske razlike izjednačavaju se pomoću poluge na vodilici. Prebacivanjem steznih poluga na vakuumskim usisavačima stvara se podtlak, a pločasta stega se automatski usisnom snagom pričvršćuje na ploči.

**Upotreba:**

Za stezanje i pozicioniranje građevinskih elemenata glatke površine poput keramike, granita, Corian®-a, plastike, lima i stakla.

**Napomena:**

Tijekom skladištenja otpustite pritezač ploča kako biste izbjegli trajno izobličenje gumenih usisa. Vakuumske dizalice ćete pronaći od br. 086200.

maksimalna sila stezanja: 260 N

ukupna duljina: 361 mm

**Tehnički opis**

Stezni raspon	55 mm
maksimalna sila stezanja	260 N
ukupna duljina	361 mm
Težina	1,55 kg
širina	147 mm

Vrsta proizvoda

Stezačica